


# kit multiposición DPVU-50

Número de artículo: 161199

FESTO

para montaje de cilindros de 3 y 4 posiciones de 2 tipos de serie ADVU.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	212 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la brida	Aleación forjable de aluminio
Material de los tornillos	Acero cincado
Material del pasador cilíndrico	Acero cincado