


Cable del encoder NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V4

Número de artículo: 1617287

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Característica de la línea	Apropiado para cadenas de arrastre
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil	-40 ... 75 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 80 °C
Radio mínimo de curvatura del cable	100 mm
Estructura del cable	apantallados 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
Diámetro del cable	8,2 mm
Longitud del cable	15 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PUR)