



Válvula de antirretorno HGL-M5

Número pieza: 161779

FESTO

con junta OL.

Tipo armonizado: suministrable hasta 2006



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	Función antirretorno desbloqueable
Conexión neumática 1	M5
Conexión neumática 2	M5
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal	108 l/min
Presión de funcionamiento	0,5 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido seco y filtrado Aire comprimido seco, filtrado y lubricado
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Par de apriete máximo	1,5 Nm
Peso del producto	20 g
Conexión del aire de pilotaje 21	M5
Información sobre el material de la chaveta atornillable	Acero
Información sobre el material de las juntas	NBR