


conector acodado MPPE-3-B

Número de artículo: 161839

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Frecuencia de conexión | 500 |
| Tipo de fijación | con tuerca |
| Posición de montaje | indistinto |
| Peso del producto | 65 g |
| Conexión eléctrica | 8 contactos Conector acodado tipo zócalo Soldable |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | ≤ 60 V |
| Resistencia a la corriente | 5 A |
| Racor de cables | Pg9 |
| Diámetro máximo admisible del cable | 6 ... 8 mm |
| Sección de la conexión | 0,75 mm ² |
| Tipo de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente | -30 ... 95 °C |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Material de la carcasa | PA |
| Color del cuerpo | Negro |
| Material de las tuercas de unión | PA |
| Material de los contactos crimp | cobre estañado |