

fijación por brida CRFNG-80

Número de artículo: 161850

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Posición de montaje	indistinto
Corresponde a la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	1.508 g
Material de la fijación	Acero inoxidable de aleación fina
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina