

# unidad de mantenimiento FRC-1/8-D-5M-MINI

Número de artículo: 162770

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Combinación de filtro-válvula reguladora-lubricador, filtro de 5 µm, con funda de protección metálica. Con purga manual del condensado.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



## Hoja de datos

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Tamaño  | Mini  |
| Serie   | D   |
| Asegurar el accionamiento                                 | Botón giratorio con enclavamiento   |
| Posición de montaje                                       | vertical +/- 5°   |
| Purga del condensado                                      | giro manual   |
| Construcción  | Filtro regulador con manómetro<br>Lubricador proporcional estándar                  |
| Cantidad máxima del condensado                            | 22 cm <sup>3</sup>  |
| Grado de filtración                                       | 5 µm  |
| Funda de protección                                       | Funda protectora metálica   |
| Indicación de la presión                                  | con manómetro   |
| Presión de funcionamiento                                 | 1 ... 16 bar  |
| Margen de regulación de la presión                        | 0,5 ... 12 bar  |
| Histéresis máxima de la presión                           | 0,2 bar   |
| Caudal nominal normal                                     | 600 l/min   |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Gases inertes                      |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                   | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Conformidad PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Clase de pureza del aire en la salida                     | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Gases inertes                      |
| Temperatura del medio                                     | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura ambiente                                      | -10 ... 60 °C   |
| Peso del producto   | 660 g   |
| Tipo de fijación  | Montaje del conducto<br>con accesorios  |
| Conexión neumática 1                                      | G1/8  |
| Conexión neumática 2                                      | G1/8  |
| Indicación sobre el material                              | Conforme con RoHS   |
| Material de la carcasa                                    | Fundición inyectada de cinc   |
| Material de la funda                                      | PC  |