



Filtro submicrónico LFMA-3/4-H-A

Número pieza: 162816

FESTO

con cartucho filtrante de 0,01 µm, con funda metálica.

Tipo armonizado: suministrable hasta 2008



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	0,01 µm
Grado de eficacia del filtro	99,9999 %
Evacuación del condensado	completamente automático
Construcción	Filtro de fibras
Indicador de la presión diferencial	manómetro
Presión inicial 1	0 ... 16 bar
Caudal nominal normal	2.000 l/min
Fluido	Aire comprimido
Temperatura del medio	1,5 ... 60 °C
Contenido residual de aceite	0,01 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	2.840 g
Tipo de fijación	con accesorios
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 2	G3/4
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del filtro	Fibra de borosilicato
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc