



Filtro micrónico LFMB-1/2-H-A

Número pieza: 162818

FESTO

con cartucho filtrante de 1 µm, con funda metálica.

Tipo armonizado: suministrable hasta 2008



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	1 µm
Grado de eficacia del filtro	99,9999 %
Evacuación del condensado	completamente automático
Construcción	Filtro de fibras
Indicador de la presión diferencial	manómetro
Presión inicial 1	0 ... 16 bar
Caudal nominal normal	1.600 l/min
Fluido	Aire comprimido filtrado, grado de filtración de 5 µm
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	1,5 ... 60 °C
Contenido residual de aceite	0,5 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación	a elegir: Montaje del conducto con accesorios
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2
Información sobre el material del filtro	Fibra de borosilicato
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Información sobre el material del depósito del filtro	Fundición inyectada de cinc