



Combinación de filtros micrónicos LFMBA-1/2-H-A

Número pieza: 162821

FESTO

Filtro fino de 1µm para prefiltrado y microfiltro de 0,01 µm, con funda metálica.

Tipo armonizado: suministrable hasta 2008



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	0,01 µm
Grado de eficacia del filtro	99,9999 %
Evacuación del condensado	completamente automático
Construcción	Filtro de fibras
Indicador de la presión diferencial	manómetro
Presión inicial 1	0 ... 16 bar
Caudal nominal normal	800 l/min
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración de 5 µm Aire comprimido filtrado y lubricado, grado de filtración de 5 µm
Temperatura del medio	1,5 ... 60 °C
Contenido residual de aceite	0,01 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	2.300 g
Tipo de fijación	con accesorios
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2
Información sobre el material del filtro	Fibra de borosilicato
Información sobre el material del cuerpo	refuerzo PA
Información sobre el material del depósito del filtro	Fundición inyectada de cinc