


Brida basculante central ZNCM-50

Número pieza: 163527

Producto armonizado

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2014. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	50
En base a la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	615,8 g
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Datos sobre el material del tornillo	Acero cincado
Material de la brida basculante	Acero cincado
Material de elemento de fijación	Acero cincado
Información sobre el material de la varilla	Acero inoxidable de aleación fina