


cable de conexión KVIA-5

Número de artículo: 163960

FESTO

para componentes analógicos



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 250 V
Resistencia a la corriente	1 A
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto	306 g
Conexión eléctrica	Conector recto tipo clavija
Estructura del cable	6x0,25
Diámetro del cable	8 mm
Longitud del cable	5 m
Tipo de fijación	con tuerca
Información sobre el material del cuerpo	PBT
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC
Información sobre el material del contacto crimp	Bronce Niquelado y dorado