


cable de conexión KVIA-10

Número de artículo: 163961

FESTO

para componentes analógicos



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|------------------------------|
| Posición de montaje | indistinto |
| Margen de tensión de funcionamiento AC | ≤ 250 V |
| Resistencia a la corriente | 1 A |
| Tipo de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente | -30 ... 80 °C |
| Peso del producto | 567 g |
| Conexión eléctrica | Conector recto tipo clavija |
| Estructura del cable | 6x0,25 |
| Diámetro del cable | 8 mm |
| Longitud del cable | 10 m |
| Tipo de fijación | con tuerca |
| Información sobre el material del cuerpo | PBT |
| Información sobre el material de la cubierta del cable | PVC |
| Información sobre el material del contacto crimp | Bronce Niquelado y dorado |