

# Silenciadores U-M3

Número pieza: 163978

★ Standard-Programm

Producto armonizado

Tipo sustituido. No utilizar para equipos nuevos. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.

FESTO



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Nivel de ruido	65 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Conexión neumática	M3
Información sobre el material del amortiguador	Bronce
Información sobre el material de la chaveta atornillable	latón
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS