


conector acodado PEV-1/4-WD-LED-24

Número de artículo: 164274

FESTO

para presostato, con LED.



Hoja de datos

Característica	Valor
Corresponde a la norma	EN 175301-803
Indicación del estado	LED amarillo LED verde
Tipo de fijación	Fijado con tornillos
Salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Patrón de conexiones de forma A basado en EN 175301-803
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	4
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	4
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Tornillo central M3
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	borne roscado
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	5
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	5
Margen de tensión de funcionamiento DC	15 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	8 A
Racor de cables	Pg11
Diámetro máximo admisible del cable	4,5 ... 11 mm
Sección de la conexión	0,25 ... 1,5 mm ²
Tipo de protección	IP65
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Temperatura ambiente, a tener en cuenta:	Note derating
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	amplificación PA6
Color del cuerpo	transparente
Material de los contactos crimp	latón níquelado estañado