

horquilla SG-10-32


Número de artículo: 164395

Producto sustituido

FESTO

con tuerca hexagonal, para fijación de cilindro giratoria (vástago del émbolo, lateral).

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	UNF10-32
Basado en la norma	DIN 71752 ISO 8140
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	8 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del perno	Acero cincado
Material de la horquilla	Acero cincado
Material de las tuercas	Acero cincado