


accesorio final de carrera

QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Número de artículo: 164855

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Construcción	Angular
Posición de montaje	indistinto
Principio de medición	neumático
Indicación de la posición de conmutación	no
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de las juntas	EPDM
Información sobre la tapa del cuerpo	PC
Información sobre la base del cuerpo	PA
Información sobre el material de la consola	Acero inoxidable de aleación fina