


Cilindros de tope STAF-50-30-P-A-K

Número pieza: 164881

FESTO

con palanca basculante y brida plana integrada.
Este producto no debe utilizarse en medios líquidos. Conversión sencilla a cilindro de doble efecto.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Carrera	30 mm
Diámetro del émbolo	50 mm
Amortiguación	P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	vertical
Forma de funcionamiento	de simple efecto de tracción
Construcción	Vástago con palanca basculante
Detección de la posición	Para detectores de posición
Variantes	vástago simple
Antigiro/Guía	Barra de guía
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Fuerza del impacto	1.200 N
Peso del producto	1.810 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de la tapa	Aluminio
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Aluminio
Información sobre el material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina