


Cable del encoder NEBC-S1G9-K-0.5-N-S-S1G9

Número de artículo: 1680830

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente con cableado móvil	-40 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Radio mínimo de curvatura del cable	51 mm
Apropiado para cadenas de arrastre	sí
Estructura del cable	apantallados 4x(2 x 0,14 mm ²)
Longitud del cable	0,5 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PU)