

leva de conmutación DASI-Q11-16-A-SL

Número de artículo: 1692969

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamaño | 16 |
| Construcción | para ranura en T |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 2,5 g |
| Tipo de fijación | aprisionado con ranura en T con pasador roscado con rosca interior |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de los tornillos | Acero cincado |