

Guía para cargas pesadas HD-18- -


Número pieza: 170025

FESTO

configurable

Para configurar, colocar primero el producto en la cesta de la compra.
Según la configuración, los datos técnicos dados en la ficha técnica y los correspondientes accesorios pueden no coincidir exactamente para este producto.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2009.



Hoja de datos

~ConfIndependentDatasheet

Caracter.	Valor
Tamaño	18
Carrera	10 ... 1.810 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	eje de guía sin accionamiento
Velocidad máxima	3 m/s
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fuerza Fy máxima	1.820 N
Fuerza Fz máxima	1.820 N
momento Mx máximo	70 Nm
momento máximo My	115 Nm
momento máximo Mz	112 Nm
Masa móvil	450 g
Masa móvil con carrera de 0 mm	450 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	72 g
Peso básico con carrera de 0 mm	2.950 g
Información sobre el material del elemento de guía	Acero
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio anodizado