


# Alimentación de tensión SPC200-PWR-AIF

Número de artículo: 170175

FESTO

con unidad de alimentación y conexión para interfaz de ejes



## Hoja de datos

Característica	Valor
Consumo máximo de corriente carga	5 A
Consumo máximo de corriente lógica	4 A
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Puenteo de la tensión lógica en caso de interrupción de la red	10 ms
Ondulación residual	2 %
Consumo de corriente típico, tarjeta	100 mA
Fluctuación de tensión permisible	-5 % / +25 %
Peso del producto	82 g
Conexión eléctrica, tensión de funcionamiento	Soporte multitubo 3 contactos
Conexión eléctrica, AIF OUT	5 contactos
Característica de rendimiento conexión de ejes	2 ejes neumáticos máx. 16 entradas digitales funcionales máx. 16 salidas digitales funcionales
Lugar de montaje	1