


Conexión de bus SPC200-COM-PDP

Número de artículo: 170224

FESTO

con conexión de PROFIBUS-DP.



Hoja de datos

Característica	Valor
Ayuda a la configuración	Archivo GSD
Consumo de corriente típico, tarjeta	50 mA
Peso del producto	80 g
Volumen de direcciones máximo para salidas	32 byte
Volumen de direcciones máximo para entradas	32 byte
Zona de direccionamiento de la interfaz de bus de campo	1 ... 125
Ejecución interfaz de bus de campo	separación galvánica RS 485 9,6kBaud - 12 Mbaud DPV0: comunicación cíclica
Conexión eléctrica, interfaz de bus de campo	Conector tipo zócalo SUB-D 9 contactos
Lugar de montaje	a partir de 3 A partir de 4 con MMI