


Controlador de ejes SPC200/P02

Número de artículo: 170522

FESTO

para 1 ó 2 ejes neumáticos, con módulo de valor teórico analógico



Hoja de datos

Característica	Valor
Composición del aparato	Unidad básica para 4 submódulos alimentación de la tensión Interfaz serie E/S digital Unidad de mando módulo de valor nominal
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Resistencia permanente a choques según DIN/IEC 68 parte 2-82	controlado según grado 2
Humedad relativa del aire	0 - 95 % sin condensación
Tipo de protección	IP20 según IEC 60529
Resistencia a vibraciones según DIN/IEC 68 parte 2-6	controlado según grado 1
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C