


acoplamiento

EAMC-40-66-9-12

Número de artículo: 1731999

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|------------------------|
| Diámetro de acogida 1 | 9 mm |
| Diámetro de acogida 2 | 12 mm |
| Tamaño | 40 |
| Longitud nominal | 66 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 6.500 1/min |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 42,3 kgmm ² |
| Momento de giro transferible | 21 Nm |
| Peso del producto | 139 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |