


Ventosa plana VAS-1-M3-NBR

Número pieza: 173437

FESTO

La junta no está incluida en el suministro.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	0,4 mm
Diámetro de la ventosa	1 mm
Diámetro útil de la ventosa	0,8 mm
Construcción	Conexión de vacío arriba redondo, estándar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	0,035 N
Rosca de fijación	M3
Fijación de la ventosa	M3
Conexión de vacío	M3
Dureza Shore	55 +/- 5
Información sobre el material de la chaveta atornillable	Fundición inyectada de cinc
Información sobre el material de la ventosa	NBR