

# unidad de filtro y regulador LFR-3/8-D-7-MINI-NPT

Número de artículo: 173778

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Presión de salida máx. 7 bar, con funda de protección metálica y manómetro. Con purga manual del condensado.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	D
Posición de montaje	vertical
Grado de filtración	40 µm
Purga del condensado	manual mediante pulsador
Cantidad máxima del condensado	22 cm <sup>3</sup>
Funda de protección	Funda protectora metálica
Presión de funcionamiento	1 ... 16 bar
Histéresis máxima de la presión	0,2 bar
Caudal nominal normal	1.700 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	460 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con escuadra de montaje a elegir:
Conexión neumática 1	3/8 NPT
Conexión neumática 2	3/8 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC