

fijación por pies HNC-50

Número de artículo: 174371

★ Gama básica

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Corresponde a la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	353 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Acero cincado
Material de los tornillos	Acero cincado