

# fijación por brida FNC-125

Número de artículo: 174382

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor   |
|---|---|
| Tamaño                                  | 125   |
| Corresponde a la norma                  | ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura ambiente                    | -40 ... 150 °C  |
| Peso del producto                       | 3.775 g   |
| Indicación sobre el material            | Conforme con RoHS   |
| Material de la fijación                 | Acero<br>cincado  |
| Material de los tornillos               | Acero<br>cincado  |