


Conjunto amortiguador YHD-12

Número pieza: 174543

FESTO



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	7
Carrera	5 mm
Amortiguación	Curva característica dura autorregulable
Posición de montaje	indistinto
Detección de la posición	Sin
Velocidad máxima del impacto	3 m/s
Tiempo de recuperación corto	0,2 s
Tiempo de recuperación largo	1 s
Forma de funcionamiento	de simple efecto compresión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Carrera de amortiguación	5 mm
Fuerza máxima del impacto	300 N
Consumo máximo de energía por carrera	2 J
Consumo máximo de energía por hora	12.000 J
Energía residual máxima	0,01 J
Fuerza de reposición	0,7 N
Peso del producto	18 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de las juntas	NBR TPE-U(PU)
Información sobre el material del cuerpo	latón níquelado
Información sobre el material del vástago	Acero de aleación fina