

# conector tipo zócalo con cable KMEB-2-24-5-LED

Número de artículo: 174845

FESTO

pre-montado, para válvulas VUVB, MEBH, MOEBH y bobinas N2



## Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación de la posición de conmutación	LED
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M2,5
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	400 g
Conexión eléctrica	4 contactos Conector acodado tipo zócalo Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803 según DIN NE 175301-803
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Conexión de conducto de protección	presente
Longitud del cable	5 m
Diámetro del cable	6,2 mm
Estructura del cable	3x0,75
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Material de la carcasa	PA POM
Material de los contactos crimp	Bronce