

# Cable de conexión KMP1-02-II-14-10


Número de artículo: 175661

Producto sustituido

FESTO

para terminal de válvulas IIMP-02, preconfeccionado para entre 12 y 14 posiciones de válvula, 10 m de longitud

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento AC	$\leq 300$ V
Margen de tensión de funcionamiento DC	$\leq 250$ V
Resistencia a la corriente	4 A
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil	5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Peso del producto	11.300 g
Conexión eléctrica	72 contactos Conector tipo zócalo
Estructura del cable	65 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Diámetro del cable	22 mm
Longitud del cable	10 m
Tipo de fijación	con brida de sujeción
Información sobre el material del cuerpo	Aleación ligera de fundición inyectada
Información sobre el material de la cubierta del cable	PE
Información sobre el material del contacto crimp	Aleación de cobre Plateado