

acoplamiento EAMC-40-66-20-24

Número de artículo: 176034

FESTO

para DGE



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	20 mm
Diámetro de acogida 2	24 mm
Tamaño	40
Longitud nominal	66 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	42,3 kgmm ²
Momento de giro transferible	21 Nm
Peso del producto	139 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS