

Cilindros redondos DSAG-32- -PPV-A-CT

Número pieza: 176458

FESTO


Culata posterior con pivote roscado.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo Corea.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2010.



Representación a modo de ejemplo



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|--|
| Carrera | 1 ... 500 mm |
| Diámetro del émbolo | 32 mm |
| Amortiguación | PPV: Amortiguación neumática regulable a ambos lados |
| Presión de funcionamiento | 1 ... 10 bar |
| Forma de funcionamiento | De efecto doble |
| Fluido | Aire seco, lubricado o sin lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Carrera de amortiguación | 19 mm |
| Fuerza teórica con 6 bar, retroceso | 415 N |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance | 483 N |
| Masa móvil con carrera de 0 mm | 222 g |
| Peso adicional por 10 mm de carrera | 15,4 g |
| Peso básico con carrera de 0 mm | 312 g |
| Masa adicional por 10 mm de carrera | 8,9 g |
| Conexión neumática | M26x1,5 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE |
| Información sobre el material de la tapa | Aleación forjable de aluminio |
| Información sobre el material de las juntas | NBR TPE-U(PU) |
| Información sobre el material del cuerpo | Acero inoxidable de aleación fina |
| Información sobre el material del vástago | Acero inoxidable de aleación fina |