

brida basculante SUA-80-R3

Número de artículo: 176890

FESTO

para cilindros ADVU, AEVU, caballete apropiado LBN o LN, LSN.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Posición de montaje	indistinto
Variantes	Gran protección anticorrosiva
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	772 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Aleación forjable de aluminio con recubrimiento protector
Material del perno	Acero inoxidable de aleación fina
Material del manguito	Acero de muelles
Material del cojinete	Material sintético
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina
Material de bloqueo	Acero inoxidable de aleación fina
Material del eje	Acero inoxidable de aleación fina