

cable de conexión KEA-1-25P-10

Número de artículo: 177414

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con taladro pasante
Peso del producto	1.092 g
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo Sub-D 25 contactos
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 250 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 250 V
Resistencia a la corriente	4 A
Longitud del cable	10 m
Diámetro del cable	12 mm
Estructura del cable	25x0,34
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC
Información sobre el material del cuerpo	PA
Información sobre el material del contacto crimp	Aleación de cobre Dorado
Posición de montaje	indistinto