

cable de conexión KEA-1-25P-X

Número de artículo: 177415

FESTO

El cable está disponible en longitudes de 1 a 99 metros.



Representación a modo
de ejemplo

Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo Sub-D 25 contactos
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 250 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 250 V
Resistencia a la corriente	4 A
Diámetro del cable	12 mm
Estructura del cable	25x0,34
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC
Información sobre el material del cuerpo	PA
Información sobre el material del contacto crimp	Aleación de cobre Dorado
Posición de montaje	indistinto