


tubo rígido de material sintético PQ-PA-12X1,5X3000

Número de artículo: 177728

FESTO

apropiado para aire comprimido, vacío y líquidos. Longitud suministrable: 3m.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Diámetro interior	9 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 15 bar
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-25 ... 75 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 75 °C
Peso del producto según la longitud	0,051 kg/m
Color	Negro
Material del tubo flexible	PA