

# tubo PQ-AL-18X1X3000

Número de artículo: 177734

FESTO

apropiado para aire comprimido, vacío y líquidos. Longitud suministrable: 3m.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	18 mm
Diámetro interior	16 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 15 bar
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-25 ... 75 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 75 °C
Peso del producto según la longitud	0,144 kg/m
Color	Plateado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	Aleación forjable de aluminio