

Terminal de válvulas VIMP-04-D-1


Número pieza: 18084

FESTO

con conector multipolo, tamaño 1.

Las ilustraciones, las especificaciones técnicas de la hoja de datos y los accesorios correspondientes pueden variar según la configuración del producto.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



Hoja de datos

~ConfIndependentDatasheet

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 monoestable 5/2 biestable 5/3 a presión 5/3 a descarga 5/3 cerrada
Caudal nominal normal	1.200 ... 2.600 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Control eléctrico	Multipol
Cantidad máxia de posiciones para válvulas	14
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de protección	IP65
Función de escape	Estrangulable
Tipo de accionamiento	eléctrico
tipo de terminal de válvulas	04
Construcción	Corredera
Alimentación del aire de control	externo interno
Estructura del terminal de válvulas	modular y ampliable
Indicación de la posición de conmutación	LED
Presión de control	2 ... 10 bar
Apropiado para vacío	sí
Tensión de funcionamiento nominal AC	110 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE de baja tensión
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C