


soporte de amortiguador DADP-ES-G6-25

Número de artículo: 1812550

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Fuerza máxima del impacto	1.100 N
Par de apriete máximo	9,9 Nm
Peso del producto	160 g
Tipo de fijación	con agujero pasante y casquillo de centraje
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tope angular	Aleación forjable de aluminio anodizado