


módulo de entrada CP-E16-M8

Número de artículo: 18205

FESTO

con 16 entradas



Hoja de datos

Característica	Valor
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX) según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa EX del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Caracteres KC	KC-EMV
Homologación	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Categoría ATEX para gas	II 3G
Categoría ATEX para polvo	II 3D
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex ec IIC T5 Gc X
Tipo de protección contra explosión por polvo	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
Temperatura ambiente con riesgo de explosión	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C