



# Cilindros redondos CRDSNU-3/4"- -P-A-S2

Número pieza: 185405

FESTO

resistente a la corrosión, con vástago doble basado en DIN ISO 6432, para detección sin contacto, en versión combinada con anillos elásticos de amortiguación en las posiciones finales.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA. Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.



Exemplary representation

## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Carrera	0,4 ... 13 "
Diámetro del émbolo	3/4"
En base a la norma	ISO 6432
Amortiguación	P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Extremo del vástago	Rosca exterior
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	158 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	158 N
Masa adicional por 10 mm de carrera	43,9 g
Conexión neumática	NPT1/8-27