


conector tipo zócalo con cable KMYZ-4-24-0,5

Número de artículo: 185519

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Homologación	Germanischer Lloyd
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo autocortante
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	10 g
Conexión eléctrica	Cable Conector acodado tipo zócalo Forma rectangular MSZB
Margen de tensión de funcionamiento DC	3 ... 36 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Conexión de conducto de protección	no existente
Longitud del cable	0,5 m
Estructura del cable	2x0,35
Tipo de protección	IP50
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC
Información sobre el material del cuerpo	PA
Información sobre el material del contacto crimp	Bronce