


Placa de alimentación VIGI-03-4,0

Número de artículo: 18653
Producto sustituido

FESTO

[para terminal de válvulas](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	36 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	2
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Margen de tensión de funcionamiento DC	24 V
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Peso del producto	300 g
Tipo de fijación de la placa base	con rosca interior
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 4	G1/8
Información sobre el material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio