


cable DUO KM12-DUO-M8-GDWD

Número de artículo: 18688

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 60 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 75 V
Resistencia a la corriente	2,8 A
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Peso del producto	61 g
Conexión eléctrica	Conector recto tipo clavija / Conector recto tipo zócalo M12x1 / M8 4 contactos / 3 contactos
Estructura del cable	2x(3x0,25)
Diámetro del cable	4,5 mm
Longitud del cable	0,6 m
Tipo de fijación	con taladro pasante con conector tipo clavija con rosca con tuerca
Información sobre el material de la tuerca	latón níquelado
Información sobre el material del cuerpo	PUR
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR
Información sobre el material del contacto crimp	latón Dorado