


Controlador de ejes SPC200/P05

Número de artículo: 187813

FESTO

con conexión de PROFIBUS DP para máx. 4 ejes neumáticos



Hoja de datos

Característica	Valor
Composición del aparato	Unidad básica para 4 submódulos alimentación de la tensión Interfaz serie Subcontroller Conexión PROFIBUS
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Resistencia permanente a choques según DIN/IEC 68 parte 2-82	controlado según grado 2
Humedad relativa del aire	0 - 95 % sin condensación
Tipo de protección	IP20 según IEC 60529
Resistencia a vibraciones según DIN/IEC 68 parte 2-6	controlado según grado 1
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C