


# distribuidor de cable ASI-KVT-FK-S

Número de artículo: 18797

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con taladro pasante
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	7,2 g
Margen de tensión de funcionamiento DC	$\leq 75$ V
Margen de tensión de funcionamiento AC	$\leq 60$ V
Resistencia a la corriente	3 A
Sección de la conexión	1,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	PA
Material de los contactos crimp	Bronce