

placa de alimentación VIGI-04-D-3


Número de artículo: 18841

Producto sustituido

[para terminal de válvulas](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2026. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Basado en la norma | ISO 5599-2 |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 1 |
| Presión de funcionamiento | -0,9 ... 16 bar |
| Homologación | UL - Recognized (OL) |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura del medio | -10 ... 60 °C |
| Tipo de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Tipo de fijación de la placa base | con taladro pasante |
| Conexión neumática 1 | G1 |
| Conexión neumática 2 | G1/2 |
| Conexión neumática 3 | G1 |
| Conexión neumática 4 | G1/2 |
| Conexión neumática 5 | G1 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la placa base | Fundición inyectada de aluminio |