


placa de alimentación VIGK-04-D-3

Número de artículo: 18888

FESTO

para terminal de válvulas



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 5599-2
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Homologación	UL - Recognized (OL)
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1
Conexión neumática 2	G1/2
Conexión neumática 3	G1
Conexión neumática 4	G1/2
Conexión neumática 5	G1
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio