

ventosa de sujeción por vacío ESG-30X90

Número de artículo: 189192

FESTO



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño de la ventosa	30x90 mm
Posición de montaje	vertical
Construcción	Conexión de vacío arriba Conexión de vacío lateral con compensación de altura Con compensador largo de altura
Atribución de los elementos de fijación de las ventosas	Tamaño 5
Forma de la ventosa	Oval, plano
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Conexión de vacío	G1/8 G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la ventosa	NBR